



### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Type de plastron	Découpe Modulaire
Produit installé	Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Vigilohm : IM10 Vigilohm : IM10H
Description des pôles	1 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS63 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS63 vertical installation

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,72 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Vigilohm 4 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G armoire Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4</p> <p>600 mm Prisma G coffret Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 4</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 appareil modulaire fixe 48 direct 6</p>

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	21,000 cm
Longueur de l'emballage 1	52,000 cm

Poids de l'emballage 1	726,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,000 cm
Largeur de l'emballage 2	22,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,467 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	82,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	265,440 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes