



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPacT : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPacT : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	4 x3P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe Linergy FC
Nombre de modules verticaux (50 mm)	7
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Matériau	Acier

Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	350 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,1 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 8</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 8</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 direct 12</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 direct 12</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 10</p> <p>600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	36,000 cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,140 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,000 cm
Largeur de l'emballage 2	36,500 cm
Longueur de l'emballage 2	54,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,400 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	83,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	185,280 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes