




Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Produit installé	ComPacT : fixe INS2000...2500 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS630b...1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV2000...2500 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV630b...1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NS1600b - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NS2000 à 3200 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: fixe INS2000...2500 vertical installation 1 x4P: fixe INS2000...2500 vertical installation 1 x3P: fixe INS630b...1600 vertical installation 1 x4P: fixe INS630b...1600 vertical installation 1 x3P: fixe INV2000...2500 vertical installation 1 x4P: fixe INV2000...2500 vertical installation 1 x3P: fixe INV630b...1600 vertical installation 1 x4P: fixe INV630b...1600 vertical installation 1 x3P: fixe NS1600b vertical installation 1 x4P: fixe NS1600b vertical installation 1 x3P: fixe NS2000 à 3200 vertical installation 1 x4P: fixe NS2000 à 3200 vertical installation
Nombre de modules verticaux	16 module(s) : INS2000...2500, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : INS2000...2500, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s) : INS630b...1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : INV2000...2500, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : INV2000...2500, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s) : INV630b...1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s) : NS1600b, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : NS2000 à 3200, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	200 mm

Poids du produit	2,9 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT INS2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT INS2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS630b...1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS630b...1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT INV2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT INV2000...2500 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 16 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV630b...1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV630b...1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 262,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600b fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600b fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 212,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT NS2000 à 3200 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 212,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule ComPacT NS2000 à 3200 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16 212,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	20,0 cm
Longueur de l'emballage 1	59,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,9 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	17,4 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes