



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Produit installé	ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation EasyPact : fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation EasyPact : fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation
------------------	---

Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: CVS400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: CVS630 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX400 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX630 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	250 mm
Poids du produit	0,94 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	26,000 cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm
Poids de l'emballage 1	948,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,000 cm
Largeur de l'emballage 2	27,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,720 kg
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	95,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	262,980 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes