



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Masterpact : fixe NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : fixe NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW32 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW32 vertical installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion arrière
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	450 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,54 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 18</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 18</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	45,0 cm
Longueur de l'emballage 1	50,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,61 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	70,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm

Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	65,68 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie