



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma (Prisma G) kapsling Prisma (Prisma P) cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Type of front plate	Utsparing
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Menneske-sentralbord grensesnitt: 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,62 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet 5 4 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet 5 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet 5 4 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 4 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	21,0 cm
Pakke 1 Vekt	51,0 cm
Package 1 Weight	620,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10

Pakke 2 Høyde	16,0 cm
Pakke 2 Bredde	22,0 cm
Pakke 2 Lengde	53,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,7 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	15,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------