



### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Bloc de répartition multi-étagé
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier
Accessoires associés	Enveloppes Special
Degré de protection (IP)	IPxx B

### Complémentaires

Support de montage	Montant Prisma Face arrière pleine
Mode d'installation	Horizontale Verticale
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A
[In] courant assigné d'emploi	160 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	10 kA pour 1s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	100000000 A <sup>2</sup> .s
Section du jeu de barre	15 x 5 mm
Mode de raccordement	Alimentation : cosse sertie 50 mm <sup>2</sup> Alimentation : barres flexibles, 20 x 2 mm Distribution : trous M6 (phase) , 13 x 1...50 mm <sup>2</sup>
Hauteur	235 mm
Largeur	470 mm
Profondeur	115 mm
Poids du produit	2,72 kg

### Environnement

Normes	CEI 61439-2 EN/CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	55 cm
Poids de l'emballage 1	2,637 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------