



Principales

Gamme	Linery
Gamme de produit	Linery
Type de produit ou équipement	Jeu de barres cuivre
Nom du produit	Linery BS
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P boîtier
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	1800 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	40 KA (1s) pour 2 supports 65 KA (1s) pour 3 supports 75 kA (1s) pour 4 supports
Courant admissible	1800 A à 35 °C : <= IP31 1600 A à 35 °C : > IP31
Section du jeu de barre	80 x 10 mm
Longueur	2000 mm
Hauteur	150 mm
Poids du produit	14,72 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Sans trou
Epaisseur du support	10 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes