



### Principales

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gamme                                 | Prisma                                               |
| Gamme de produit                      | Prisma G                                             |
| Type de produit ou équipement         | Boîtier                                              |
| Application                           | Distribution électrique basse tension                |
| Type de coffret                       | Coffret fonctionnel livré sous forme de kit          |
| Description du coffret/ armoire       | Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret - largeur 600 mm |
| Installation du coffret               | En saillie                                           |
| Informations complémentaires          | Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre          |
| Type de plaque frontale               | Sans à commander séparément                          |
| Nombre de modules verticaux (50 mm)   | 23                                                   |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 24                                                   |
| Normes                                | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2<br>CEI 62208              |

### Complémentaires

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2   |
| Fréquence du réseau                              | 50/60 Hz                                                       |
| [In] courant assigné d'emploi                    | 630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2                       |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2                            |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 53 kA se conformer à CEI 61439-2                               |
| Classe d'isolation électrique                    | Classe I                                                       |
| Traitement de protection                         | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface                           | Lisse<br>Mat                                                   |
| Couleur                                          | Blanc (RAL 9001)                                               |
| Largeur                                          | 600 mm                                                         |
| Hauteur                                          | 1250 mm                                                        |
| Profondeur                                       | 260 mm                                                         |
| Poids du produit                                 | 23,76 kg                                                       |
| Quantité du lot                                  | Lot de 1                                                       |

### Environnement

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP | IP55 avec porte                                       |
| Tenue aux chocs IK     | IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262           |
| Robustesse mécanique   | Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57 |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 65,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 128,0 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 23,65 kg |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 2             | P2M    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 7      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 100 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 120 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 200 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 175 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes                                                    |