



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément Séparateur 150 mm pour compartiment latéral Accessoire de finition 4 charnière Joint polyuréthane
Installation du coffret	Posé au sol
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP55

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Angle d'ouverture de porte	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	30,34 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 conforming to EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	83,500 cm
Longueur de l'emballage 1	203,500 cm
Poids de l'emballage 1	29,350 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	10

Hauteur de l'emballage 2	83,000 cm
Largeur de l'emballage 2	200,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	303,400 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie