



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Toit
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P boîtier
Description d'installation	Cellule - largeur 800 mm, profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Équipement fournis	Attaches à quart de tour
Type de face avant	Opaque

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Options couleur spéciale	Oui
Largeur	800 mm
Profondeur	600 mm
Poids du produit	5,02 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	61,0 cm
Longueur de l'emballage 1	81,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,9 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	89,5 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	208,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes