Fiche produit
Caractéristiques

10208
MICRO PRAGMA 8 MOD

Principales

Gamme	Micro Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre de modules 18mm par rangée	8
Nombre de rangées horizontales	1
Type de porte	Réversible Transparent
Largeur	198 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	72 mm

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	16
Nombre total de modules de 18 mm	8
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Matière du coffret	Habillage :matériau auto-extinguible
Profondeur interne	66 mm
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Petit commerce

Environnement

Normes	EN 60439-3 IEC 23-48 CEI 60439-3 CEI 60695-2-1
Tenue au feu	650 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529 (with installation of devices IP40 minimum)
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,500 cm
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm
Longueur de l'emballage 1	20,000 cm
Poids de l'emballage 1	405,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	23,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	59,500 cm
Poids de l'emballage 2	6,220 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	112

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Hauteur de l'emballage 3	60,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	62,000 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months