



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék neve	Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa	Többfunkciós szekrény áramellátáshoz
Szerelőlemez leírás	Kivágásokkal

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	16
18 mm-es modulok száma soronként	8
Összesen 18 mm-es modulok	8
A vízszintes sorok száma	1
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály Kettős szigetelés
Mellső burkolat típusa	Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban	15 W
[In] névleges áram	63 A
A sín típusa	DIN
Előre kivágott PG ISO száma	7
Reteselési opciók leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga	Burkolat: önkioltó polimer
Nettó súly	2 kg
Szélesség	236 mm
Magasság	460 mm
Mélység	160 mm
Belső mélység	91 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	EN 50263 IEC 60670 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 61439-3
Tűzellenállási képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Tűlfeszültség kategória	II
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,000 cm
1. csomag szélessége	26,000 cm
1. csomag hossza	47,000 cm
1. csomag súlya	1,910 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	42
2. csomag magassága	120,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	105,870 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	27

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------