



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom de l'appareil	CH
Type de produit ou équipement	Compteur horaire
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Type de mesure	Temps de fonctionnement
Type d'affichage	Électromécanique 7 digit(s), nombre de decimal = 2

Complémentaires

Remise à zéro	Sans
[Us] tension d'alimentation	24 V CA à 50 Hz
Puissance consommée en VA	0,25 VA
Support de montage	Face avant

Environnement

Degré de protection IP	Face avant: IP65
Largeur	48 mm
Hauteur	48 mm
Profondeur	39 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,700 cm
Largeur de l'emballage 1	6,300 cm
Longueur de l'emballage 1	6,300 cm
Poids de l'emballage 1	57,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	96
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,904 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
