



Osnovno

Ponuda	PowerLogic
Skraćeno ime uređaja	AMP
Vrsta proizvoda ili dijela	Ampermetar
Opseg kompatibilnosti	Prisma Prisma P Vrata Prisma Prisma G Vrata
Tip tehnologije	Feromagnet
Tip skale	62 mm preko 90°
Pomoć za montažu	Sprijeđa

Dodatno

Tip mjerenja	Strujni
Klasa točnosti	Klasa 1.5
Snaga potrošnje u VA	1,1 VA
Potrošnja u VA	1,1 VA
Otpornost na preopterećenje	1.2 In, stalno 10 In, 5 s
Montaža uređaja	U istoj ravnini
Pozicija rada	30°/vertikalno
Širina	72 mm
Visina	72 mm
Dubina	75 mm
Pomak temperature	+/- 0.003 %/°C

Okolina

Standardi	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
IP stupanj zaštite	IP52
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...50 °C
Referentna temperatura	23 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	10,0 cm
Paket 1 Širina	8,5 cm
Paket 1 Dužina	9,5 cm
Paket 1 Težina	193,0 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	33
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Dužina	40 cm
Paket 2 Težina	6,81 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno s izuzećima
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------