



Principales

Gamme de produit	PowerLogic
Nom du produit	AMP
Type de produit ou équipement	Cadran
Rapport transformateur de courant	600/5
Type d'écart	62 mm sur 90°
Support de montage	Face avant

Complémentaires

Type de mesure	Courant
Echelle	0-600 A

Environnement

Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	75 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage 1	8,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,7 cm
Largeur de l'emballage 2	8,5 cm
Longueur de l'emballage 2	8,7 cm
Poids de l'emballage 2	112,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	1,607 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------