



Osnovno

Ponuda	Acti 9
Skraćeno ime uređaja	iVLT
Vrsta proizvoda ili dijela	Voltmetar
Opseg kompatibilnosti	Prisma Prisma P Vrata Prisma Prisma G Vrata
Skala	0-500 V
Tip tehnologije	Feromagnet
Tip skale	Pseudo linearna skala preko 90°
Pomoć za montažu	DIN nosač

Dodatno

Tip mjerenja	Naponski
Klasa točnosti	Klasa 1.5
Snaga potrošnje u VA	3,5 VA
Potrošnja u VA	3,5 VA
Otpornost na preopterećenje	1.2 Un, stalno 2 Un, 5 s
9 mm vrhovi	8
Širina	70 mm
Visina	83 mm
Dubina	66 mm
Pomak temperature	+/- 0.03 %/°C
Priključci - stezaljke	Tunel - stezaljke Krut 1,5...6 mm ²

Okolina

Standardi	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...50 °C
Referentna temperatura	23 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,8 cm
Paket 1 Širina	7,5 cm
Paket 1 Dužina	9,3 cm
Paket 1 Težina	163,0 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	45
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	7,781 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladno s izuzećima
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Vijeka Trajanja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------