



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé double
Nom de l'appareil	OF et OF
Composition de contacts de signalisation	2 "OF"
[In] courant nominal	0,1...3 A at 415 V, CA 50/60 Hz 0,1...6 A at <= 240 V, CA 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, CC 0,1...3 A at <= 48 V, CC
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	102,8 mm
Largeur	15,3 mm
Profondeur	75,5 mm
Durée de vie électrique	10000 cycle se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Mode de raccordement	Plage de raccordement1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - rigide Plage de raccordement1 câble(s) 0,5...1,5 mm ² - souple Plage de raccordement1 câble(s) 0,5...1,5 mm ² - flexible avec embout Plage de raccordement2 câble(s) 2,5 mm ² - rigide Plage de raccordement2 câble(s) 2,5 mm ² - souple Plage de raccordement2 câble(s) 1,5 mm ² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit	LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]ASTA
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,4 cm
Largeur de l'emballage 1	7,4 cm
Longueur de l'emballage 1	10,2 cm
Poids de l'emballage 1	65 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	12 cm

Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	24 cm
Poids de l'emballage 2	649 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	81
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,337 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------