



Teknisk informasjon

Produktspekter	C60
Serie	Multi 9
Produktnavn	C60
Produkt eller type komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	C60B
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	1P
Antall poler med vern	1
[In] merkestrøm	25 A
Type nettverk	AC
Verneteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	B
Bryteevne	30 KA Icu på 130 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 15 KA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 4 KA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 10000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60898 10000 A Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60898
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz 400V AC 50/60 Hz 230 - 240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 130 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse	3 i samsvar med IEC 60898
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0,12 kg
Mekanisk levetid	20000 sykluser

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	2 cm
Pakke 1 Vekt	9 cm
Package 1 Weight	0,12 kg