



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékcsalád	NS100...250
Termék vagy komponens típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	MA
Kioldóegység technológia	Mágneses
Termékcsalád kompatibilitás	ComPact NS100
Készülékalkalmazás	Motor
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3t
Kioldóegység védelmi funkciók	I
Védelem típusa	I : for short-circuit protection (magnetic)
Névleges áramerősség	100 A at 65 °C
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

### Kiegészítő jellemzők

Rövid idejű megszólas beállítás típusa	Állítható
Isd rövididejű megszólas beállítási tartomány	6...14 x In

### Környezet

Szabványok	IEC 60947-2
Termék minősítések	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947
IP védettség szint	IP40 megfelel IEC 60529
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-50...85 °C

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.