



Principales

Gamme de produit	NS100...250 NR100...250
Gamme	ComPacT
Type de produit ou équipement	Bloc différentiel
Application	Câblage
Compatibilité de gamme	ComPacT Compact NR disjoncteur ComPacT ComPacT NS disjoncteur
Description des pôles	4P
Pôles protégés	4t
[In] courant assigné d'emploi	250 A
Nom du bloc additif de protection différentielle	MH
Classe de protection différentielle	Classe A
Type de réglage de sensibilité différentielle	Réglable 5 positions
[Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle	0,03...10 A
Type de réglage de la temporisation protection différentielle	Réglable
[Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle	150 Ms 0 Ms 310 Ms 60 ms

Complémentaires

Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Support de montage	Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
[Ue] tension assignée d'emploi	220...440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Protection différentielle	Avec
Temps de coupure maximal	800 ms
Catégorie de surtension	Classe II
Hauteur	140 mm
Largeur	236 mm
Profondeur	86 mm
Poids du produit	3,4 kg

Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Normes	CEI 60947-2
Certifications du produit	LCIE[RETURN]ASTA[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
