



### Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktnavn	Wibe kabelstiger
Produkt eller type komponent	Kabelstige
Kortnavn utstyr	KHZ
Applikasjon	Industriell bruk

### Komplementær

Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Round
Montasjeplassering	Utendørs Innendørs
Trinnavstand	250 mm
Materiale	Stål, Zinkpox coated Hvit
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-I
Høyde	55 mm
Bredde	150 mm
Lengde	6 m
Vekt	270 kg / 100 m



### Miljø

Miljødata	Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og
Standarder	IEC 61537

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	14,7 cm
Pakke 1 Vekt	600 cm
Package 1 Weight	15,4 kg

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 <a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

---

Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

---