



Osnovno

Ponuda	Mureva
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
Skraćeno ime uređaja	Mureva socket
Kategorija priključka, utičnice	Niski napon
Opis polova	3P + N + E
Vrsta mreže	AC
Standardni izlaz	Industrijski

Dodatno

Način montiranja	Zidno montiran
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice	Pod kutem
[In] Nazivna struja	125 A
[Ue] Nazivni radni napon	380...415 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu	6 h
Materijal utičnice	Kučište samogaseći inženjerski polimer
Materijal kontakata	Pinovi nehrđajući čelik Rukavi poniklana mjed Opruge nehrđajući čelik
Priključci	Pričvrсни vijci, potpuno olabavljeni
Poprečni presjek kabela	16...70 mm ²
Uvod kabela	Kabelska uvodnica
Tip navoja	Pg 48
Neto masa proizvoda	2,4 kg
Osnovna dimenzija	114 x 224 mm
Visina	340 mm
Šlirina	114 mm
Dubina	213 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)
Boja napona	Crvena

Okolina

Standardi	EN 60309-1 EN 60309-2
IP stupanj zaštite	IP67 u skladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na plamen	850 °C IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 %Pri40 °C 70 %Pri30 °C 90 %pri20 °C
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	35 °C 86400 s)

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	13,6 cm
Paket 1 Širina	18,1 cm
Paket 1 Dužina	38,3 cm
Paket 1 Težina	2,082 kg
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	2
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	4,651 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------