



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Wander plug with phase inverter
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: fornikklet messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	1...4 mm ²
Kabelens ytre diameter	8...15 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 16
Vekt	0,15 kg
Høyde	115 mm
Bredde	91 mm
Dybde	91 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings farge	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP44 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	9 cm
Pakke 1 Vekt	11 cm
Package 1 Weight	139 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------