



### Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Act 9 iRC
Type de produit ou équipement	Relais inverseur pour VMC
Nom de l'appareil	iRCP
Application	Contrôle de phase
Composition de contacts de signalisation	1F/O

### Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	8 A à 250 V CA (cos Phi = 1)
Indication de tension	DEL rouge pour défaut Il rapporte les pertes ou les inversions de phase DEL verte de mise sous tension
Type de réglage	Bouton rotatif: asymétrie Sélectionné par câblage: plage de mesure
Seuil de déclenchement	5...25% des tensions asymétrie des phases
Hystérésis	5 %
Plage de temporisation	0,3 s
Erreur de précision	+/- 10 %
[Us] tension d'alimentation	400 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	3 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	88,1 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	0,21 kg
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 6 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> rigide

### Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,200 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,200 cm
Poids de l'emballage 1	228,000 g
Type d'emballage 2	S02

Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,590 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------