



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Støpsel
Antall poler	3P + N
[I _{th}] fri luft termisk strøm	32 A
I ² t ved aktivering	200000 A ² .s
Antall punkter	2
Antall kabler	4 kabel (kabler) 4 mm ²
Kabellengde	0,25 m
Antall pr. sett	Sett å 6

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1
Peak strøm	25 kA
Bredde	36 mm
Høyde	46 mm
Dybde	38 mm
Vekt	0,05 kg

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	UL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA[RETURN]DNV

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,500 cm
Pakke 1 Bredde	12,700 cm
Pakke 1 Vekt	15,500 cm
Package 1 Weight	70,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	13,500 cm
Pakke 2 Bredde	12,700 cm
Pakke 2 Lengde	15,500 cm
Pakke 2 Vekt	493,000 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	8,681 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------