



### Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Nombre de prises d'alimentation	1
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Information supplémentaire pour prise	Avec éclipse de sécurité
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Vis ou griffes 51...69 mm
Norme de prise	CEE 7/3
Écart-type de sortie	Schuko
Description standard de la prise	Avec terre standard germanique
Plage de puissance	3680 W
Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA
Finition de la surface	Brillant
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition ABS + PC: plaque centrale
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière des conducteurs	Cuivre
Raccordement	Bornes de levage
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup>
Rigidité du câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Quantité du lot	1
Degré de protection (IP)	IP20
Profondeur en saillie	10 mm
Largeur	83 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	42 mm
Poids du produit	0,081 kg

### Environnement

Normes	CEI 60884-1
Certifications du produit	TSE[RETURN]VDE[RETURN]Aenor

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	81,300 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,500 cm
Largeur de l'emballage 2	18,500 cm
Longueur de l'emballage 2	27,500 cm
Poids de l'emballage 2	882,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	11,127 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------