




Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	TV aljzat
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
TV aljzat típusa	Átmenő (felfűzött)
Szerelvény kiegészítő információk	Felfűzött rendszerhez
A csomagolás típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok51...80 mm
Aljzatszám	1
TV-csatlakozó	IEC 9,52 mm-es apa
Csillapítás	4 dB
Színárnyalat	Alumínium
Felületkezelés	Festett
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
Egyenáramú	Nem
Mennyiség soronként	2
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Vezető anyaga	Réz
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	38 mm
Kiálló mélység	10 mm
Nettó súly	0,075 kg
IP védettségi fok	IP20

Környezet

Minőségi címkék	CE
-----------------	----

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	69,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,5 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm
2. csomag hossza	27,5 cm

2. csomag súlya	768,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	40,0 cm
3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	9,84 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.