



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Telefon aljzat
Készülék bemutatása	Komplett termék
Telefonaljzat típusa	RJ11 (4 érintkező(k))
Színárnyalat	Krém
A csomagolás típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok51...80 mm
Felületkezelés	Fényes
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Kábel merevsége	Rugalmas Merev
Vezető anyaga	Réz
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	38 mm
Kiálló mélység	9 mm
IP védettségi fok	IP20
Nettó súly	0,061 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,000 cm
1. csomag szélessége	16,000 cm
1.csomag hossza	5,000 cm
1. csomag súlya	69,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	9,400 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	829,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	10,699 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------