



Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Produit complet
Application	Communication
Type de blindage du câble	UTP
Type de prise informatique	RJ45
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Nuance de la couleur	Blanc
Couleur	Blanc

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Catégorie de réseau de communication	6
Raccordement	IDC
Nombre de câbles	1 câble(s)
Rigidité du câble	Rigide
Finition de la surface	Brillant
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Griffes 51...80 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	48 mm
Profondeur en saillie	9 mm
Poids du produit	0,063 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	64,800 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,000 cm
Largeur de l'emballage 2	18,500 cm
Longueur de l'emballage 2	27,500 cm
Poids de l'emballage 2	721,000 g
Type d'emballage 3	S04

Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	9,199 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------