



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Gamme de produit | Asfora |
| Gamme | Asfora |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Nombre de postes | 3 postes |
| Sens de montage | Horizontal |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| Nuance de la couleur | Blanc |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Hauteur | 83 mm |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|----------|
| Finition de la surface | Brillant |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Largeur | 225 mm |
| Profondeur | 9 mm |
| Profondeur en saillie | 9 mm |
| Poids du produit | 0,027 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 23,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 29,500 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 9,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 18,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 27,500 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 520,000 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 90 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 3,478 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

| | |
|------------------------|--|
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
