



### Principales

Gamme de produit	Asfora
Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	4 postes
Sens de montage	Horizontal
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Nuance de la couleur	Blanc
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Hauteur	83 mm

### Complémentaires

Finition de la surface	Brillant
Degré de protection (IP)	IP20
Largeur	296 mm
Profondeur	9 mm
Profondeur en saillie	9 mm
Poids du produit	0,036 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	30,000 cm
Poids de l'emballage 1	38,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	75
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,209 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	2400
Hauteur de l'emballage 3	130,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	114,688 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

---

Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---