



Principales

Gamme	Ultra
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Application	Câble de distribution
Quantité du lot	16 m
Type d'emballage	Protective foil

Complémentaires

Séparation de compartiments	1 compartiment
Coupe transversale de partage	101 x 50 mm
Composition de l'appareil	Couvercle avant Trunking base
Matériau de partage	Plastique
Dimension de l'ouverture frontale	75 mm
Mode de fixation	Vissé Trou de fixation pré-perforé 230 mm
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	101 mm
Largeur	50 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	201,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,455 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	13,0 cm
Largeur de l'emballage 2	26,5 cm
Longueur de l'emballage 2	200,0 cm
Poids de l'emballage 2	27,641 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises