



Principales

Gamme de produit	Ultra
Type de produit ou équipement	Angle intérieur
Application	Câble de distribution
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du lot	Lot de 5
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Coupe transversale de partage	151 x 50 mm
Matériau de partage	Plastique
Réglage	Ajustable
Mode de fixation	Clipsé
Matière	PC/ABS
Hauteur	160 mm
Largeur	106 mm
Profondeur	106 mm

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	5,5 cm
Poids de l'emballage 1	96 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	11 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	31,4 cm
Poids de l'emballage 2	480 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm

Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	2,89 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------