Fiche produit
Caractéristiques

ETK15130
Ultra - adjustable external corner - 151 x 50 mm - ABS - white

Principales

Gamme de produit	Ultra
Type de produit ou équipement	Cornière extérieure
Application	Câble de distribution
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du lot	Lot de 5
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Coupe transversale de partage	151 x 50 mm
Matériau de partage	Plastique
Réglage	Ajustable
Mode de fixation	Clipsé
Matière	PC/ABS
Hauteur	160 mm
Largeur	102 mm
Profondeur	98 mm

Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006
Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	5,5 cm
Poids de l'emballage 1	123,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	345 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	30
Poids de l'emballage 3	2,07 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months