



### Principales

Gamme de produit	Ultra
Type de produit ou équipement	T de dérivation
Application	Câble de distribution
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du lot	Lot de 60

### Complémentaires

Coupe transversale de partage	16 x 16 mm
Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Clipsé
Matière	Boîtier thermoplastique&nbsp;ABS
Hauteur	31 mm
Largeur	42 mm
Profondeur	15 mm

### Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,1 cm
Largeur de l'emballage 1	1,5 cm
Longueur de l'emballage 1	4,23 cm
Poids de l'emballage 1	4,0 g

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

---

Information sur les exemptions RoHS

 Oui

---

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 months

---