



Principales

Gamme	Ultra
Type de produit ou équipement	Mini moulure
Application	Câble de distribution
Quantité du lot	104 m
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Séparation de compartiments	1 compartiment
Coupe transversale de partage	25 x 16 mm
Mode de fixation	Trou de fixation pré-perforé 230 mm Câble puissance: vissé
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	25 mm
Largeur	16 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	201,0 cm
Poids de l'emballage 1	643,866 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	104
Hauteur de l'emballage 2	11,0 cm
Largeur de l'emballage 2	23,0 cm
Longueur de l'emballage 2	203,0 cm
Poids de l'emballage 2	33,481 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises