



Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
18 mm-es modulok száma soronként	8

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Süllyesztett
9 mm-es osztások	16
Összesen 18 mm-es modulok	8
A sín típusa	DIN
A telepítés típusa	Beltéri
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	2 föld / nulla (csavart) mellett 8 kimenők
Kábelbemenet	Cső belépés
Mellső burkolat típusa	Teli ajtó
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
Szekrény anyaga	Szekrény: önkiló műanyag
Szélesség	Külső: 208 mm
Magasság	Külső: 222 mm
Mélység	Külső: 92 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Nettó súly	650 g

Környezet

Szabványok	IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség	650 °C (180 min) megfelel IEC 60695-2-12
IP védettségi szint	IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot) IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt)
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Szennyezettségi fok	2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9 cm
1. csomag szélessége	21 cm
1. csomag hossza	22,5 cm
1. csomag súlya	538,667 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék