



Principales

Gamme	Easy9
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nb of 18 mm modules per row	18

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	18
Type de rail	DIN
Type d'installation	Intérieure
Type de bornier	Terre / neutre
Nombre de borniers	2 terre / neutre (vissé) avec 17 départs
Entrée de câble	Entrée tube
Type of door	Porte simple
Ouverture de porte	Réversible (180 °)
In courant assigné d'emploi	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
[Ui] tension d'isolement	500 V
Matière du coffret	Habillage : plastique auto-extinguible
Largeur	398 mm extérieur:
Hauteur	252 mm extérieur:
Profondeur	102 mm extérieur:
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Poids du produit	1180 g

Environnement

Normes	CEI 60670-1-24
Tenue au feu	650 °C (1800 s) se conformer à CEI 60695-2-10
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529 (closed door) IP30 se conformer à CEI 60529 (open door)
Tenue aux chocs IK	IK07 conforming to CEI 62262
Degré de pollution	2
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante de stockage	-15...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10 cm
Largeur de l'emballage 1	25,5 cm
Longueur de l'emballage 1	40 cm
Poids de l'emballage 1	1,077 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes