

EZC400N3400N

EZC400N 3P 36kA megszakító TM400D 3P3D kioldóval



Fő jellemzők

Termékválaszték	EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa	Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve	Easypact EZC400N
Megszakító neve	Easypact EZC400N
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3t
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[In] névleges áram	400 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség	250 V DC megfelel IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód	N
Megszakítási kapacitás	36 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 40 KA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 36 KA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 36 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképeség	18 KA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 20 KA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 18 KA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 18 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória	AC
Kioldóegység megnevezése	TM-D
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek	400 A -50 °C
Védelem típusa	Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) Rövidzárlat elleni védelem
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-1

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső

Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	AC: 1000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozási távolság	44 mm
Helyi jelzés	Pozitív kontaktus jelzés
Érintkező helyzetjelző	Igen
Mágneses kioldási áram	5000 A
Nulla védelem beállítása	Védelem nélkül
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir	Rögzített
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa	Rögzített
Szivárgóáram-védelem	Nincs
Magasság	255 mm
Szélesség	185 mm
Mélység	140 mm
Nettó súly	4,8 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Szín	Fekete

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 GB/T 14048.2 JIS C8201-4-1 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettségi fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,200 cm
1. csomag szélessége	16,000 cm
1. csomag hossza	29,400 cm
1. csomag súlya	4,917 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	15,520 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------