



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony GTU
Termék vagy alkatrész típusa	Továbbfejlesztett nyílt érintőképernyős panel
Végpont típusa	Érintőképernyő
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC tápegység PoE
Betáplálási feszültség korlátok	10,8...28,8 V
Teljesítményigény W-ban	6,5 W
Indítási áram	30 A

Kiegészítő jellemzők

Érintőkijelző felbontása	1024 x 1024
Felbontás (pixel)	800 x 480
Kijelző mérete	7 inch
Képarány	4:3
Megjelenítő típusa	Színes TFT LCD
Kijelző felbontása	800 x 480 pixeles WVGA
Kijelző színe	262144 szín
Háttérvilágítás élettartama	50000 óra
Érintőképernyő	Egy ponton érzékelő analóg ellenállásos
Tartozékok	1 flash card
Hűtés típusa	Semleges áramvezetés
A telepítés típusa	Beltéri telepítés
Kivágási méretek	190 (+ 1/- 0) x 135 (+ 1/- 0) mm
Szélesség	203,6 mm
Magasság	148,6 mm
Mélység	36 mm
Nettó súly	1,2 kg

Környezet

IP védettség szint	Homloklap: IP669
NEMA védettség szint	NEMA 4X homloklap
Szabványok	UL 508-CM
Termékbizonyítvány	CE[RETURN]UKR[RETURN]UKEX
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...60 °C megfelel EN 61131-2 1. szint
Környezeti levegő hőmérséklet tárolás	-20...60 °C
Relatív páratartalom	10...90 % nem kondenzálódó
Üzemi magasság	2000 m
Rezgési ellenállás	30 gn (f = 5...9 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság	150 gn megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses kompatibilitás	Gyors villamos transziens/impulzus védelem 4. szint conforming to EN/IEC 61000-4-2

Csomagolási egység


1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	21,0 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	1,397 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	33,5 cm
2. csomag szélessége	45,5 cm
2. csomag hossza	55,0 cm
2. csomag súlya	13,056 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


External Dimensions

Display Unit with Box Module



- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Installation with Installation Fasteners and Dimensions with Cables




- (A) Rotation area of the fastener
- (B) Pitch of the center of installation fastner screws

- 1 Right
- 2 Front
- 3 Left
- 4 Bottom

Mounting

Panel Cut Dimensions



Dimensions in mm


A	B	C	R
190 (+1/-0)	135 (+1/-0)	1.6...5	3 max.

Dimensions in in.

A	B	C	R
7.48 (+0.04/-0)	5.31 (+0.04/-0)	0.06...0.2	0.12 max.

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

