



Principales

Gamme de produit	Harmony Easy GXU
Type de produit ou équipement	Terminal tactiles advanced panel
Type d'afficheur	Écran tactile LCD
Couleur d'affichage	65536 couleurs
Résolution de l'afficheur	800 x 480 pixels WVGA
Taille de l'affichage	7 pouces

Complémentaires

Durée de vie du rétro éclairage	20000 heures
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Désignation du logiciel	Vijeo Designer Basic logiciel de configuration
Description de la mémoire	Interne, 48 MB pour application Interne DDR, 128 MB Interne, 128 Ko pour backup
Type de connexion intégrée	USB type mini B Liaison série COM1: 9-way male SUB-D connecteur, RS232C protocole Liaison série COM2: 9-way male SUB-D connecteur, RS422/RS485 protocole USB type A Ethernet 10/100BASE-TX
Dimensions de la découpe	190 x 135 mm

Environnement

Labels qualité	CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Degré de protection IP	IP65 (face avant)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,163 cm
Largeur de l'emballage 1	18,024 cm
Longueur de l'emballage 1	25,544 cm
Poids de l'emballage 1	910 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	11747 g
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	144
Hauteur de l'emballage 3	95 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm


Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	149964 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Possibilités d'amélioration	Produit améliorable avec des modules digitaux


Dimensions

Dimensions extérieures




- (1) Avant
- (2) Droite
- (3) Bas

Installation à l'aide des pièces de fixation



- (1) Avant
- (2) Droite
- (3) Gauche
- (4) Dessus
- (5) Bas
- (6) Arrière


Dimensions avec câbles



- (1) Arrière
- (2) Droite
- (3) Gauche
- (4) Dessus
- (5) Bas


Montage

Dimensions de découpe du panneau




A		B		C		R	
mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces
190 $\pm$ 1	7,48 $\pm$ 0,04	135 $\pm$ 0,7	5,31 $\pm$ 0,03	1 à 5	0,04...0,19	3 max	0,12 max.

Dimensions des pièces de fixation



Conditions de montage

Angle de montage



Lors de l'installation du panneau dans une position inclinée, si l'inclinaison est supérieure à 30°, la température ambiante ne doit pas dépasser 40°C (104°F).

Dégagement

mm
in.

