



Principales

Gamme	Thorsman
Type de produit ou équipement	Testeur de tension
Alimentation	2 pile 1,5 V AAA

Complémentaires

Signalisation locale	Présence de tension: DEL Présence de tension: alarme indicateur son
Tension de mesure	5...1000 V CA
Fréquence du réseau	50...400 Hz
Catégorie de mesure	Categorie IV 1000 V
Langue utilisateur	Portugais Hongrois Polonais Espagnol Français Allemand
Hauteur	152 mm
Largeur	32 mm
Profondeur	28 mm
Poids du produit	50 g

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	24,000 cm
Poids de l'emballage 1	99,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,154 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	34,816 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui