



## Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Modulo
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Quantité du lot	Jeu de 200

## Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Support de montage	Brique
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	2 entrée défonçable pour 10 mm 3 entrée défonçable pour 16 mm 3 entrée défonçable pour 20 mm
Nuance de la couleur	Vert (RAL 6001)
Matière	Polypropylène (non traité)
Distance entre supports	60 mm
Diamètre	65 mm
Profondeur interne	44 mm
Longueur	81 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	46 mm
Section de câble	2,5 mm <sup>2</sup>
Diamètre du tube	0,84 mm
Plombage	Sans

## Environnement

Normes	CEI 60670-1
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage 1	13,200 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	200
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm

Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,114 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	3600
Hauteur de l'emballage 3	114,500 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	68,052 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises