



Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du lot	12 m
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	80 x 55 mm
Séparation de compartiments	1 compartiment
Mode de fixation	Par vis
Dimension de l'ouverture frontale	70 mm
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	55 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2002
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	200 cm
Poids de l'emballage 1	870 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------