Fiche produit
Caractéristiques

ISM11202
OptiLine 70 - goulotte PVC blanc - 95 x 55 - angle extérieur

Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Cornière extérieure
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	95 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PC/ABS
Longueur	105 mm
Hauteur	104 mm
Largeur	105 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	97,3 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.