



Principales

Gamme	Ultra
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Application	Câble de distribution
Quantité du lot	8 m
Type d'emballage	Protective foil

Complémentaires

Séparation de compartiments	2 compartiments
Coupe transversale de partage	151 x 50 mm
Composition de l'appareil	Couvercle avant Trunking base
Matériau de partage	Plastique
Dimension de l'ouverture frontale	75 mm 40 mm
Mode de fixation	Vissé Trou de fixation pré-perforé 230 mm
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	151 mm
Largeur	50 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,1 cm
Longueur de l'emballage 1	100 cm
Poids de l'emballage 1	1,81 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------