



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Serial timer modules
Kortnavn utstyr	LA4DT
Antall poler	3P
Produktkompatibilitet	LC1D09 - D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

Komplementær

Montasjeplassering	Topp
[Uc] control circuit voltage	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Styrekretsens spenningsgrenser	By mechanical contact: 0,8 - 1,1 Uc
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² fleksibel med Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid med Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² fleksibel uten Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid uten Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² fleksibel med Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid med Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² fleksibel uten Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid uten
Tiltrekningsmoment	1,7 N.m
Elektrisk levetid	30 Mcycles
Timer type	Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde	25...500 s
Tilbakestillingsstid	150 Ms i løpet av tidsforsinkelse 50 ms etter tidsforsinkelsen
Lokal varslings	Tennes under tidsforsinkelse av LED
[Ures] restspenning	3,3 V
Vekt	0,04 kg

Miljø

Standarder	IEC 60255-5
Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA
IP-grad	IP2x i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivende lufttemperatur rundt enheten	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Type vern	Innebygd av varistoren
Varmeavgivelse	2 W
Immunitet mot mikroavbrytelser	10 Ms i løpet av tidsforsinkelse 2 ms etter tidsforsinkelsen

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,064 cm
Pakke 1 Bredde	4,826 cm
Pakke 1 Vekt	5,08 cm
Package 1 Weight	45,36 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	70
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,823 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------