



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA4D
Antall poler	3P
Produkt eller type komponent	Interface module
Produktkompatibilitet	LC1D09...D115

Komplementær

Monteringsmetode	Top mounted
Teknologi	Solid state
[Us] matespenning	24 V DC
Control circuit voltage limits	5 - 30 V på 20 °C DC
[Ui] isolasjonsspenning	250 V - for styrekrets i samsvar med IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² fleksibel med Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² fleksibel uten Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid med Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid uten Control circuit: connector 2 cable(s) 1...2,5 mm ² flexible with cable end Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² fleksibel uten Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid med Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid uten
[Ue] merkespenning	Styrekrets: 24...250 V AC Styrekrets: 380 - 415 V AC
Strømforgbruk	8.5...15 mA 20 °C
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 2 mA
Voltage state 0 guaranteed	< 2.4 V
Voltage state 1 guaranteed	5 V
Elektrisk levetid	20 Mcycles på 240 V
Lokal varslig	LED indikasjon
Høyde	19 mm
Vekt	0,045 kg

Miljø

Standarder	IEC 60255-5
Produktsertifikater	CSA UL
Type vern	Innebygd ved hjelp av dioden
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment	TH conforming to IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivende lufttemperatur rundt enheten	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Varmeavgivelse	0,4 W for styrekrets
Immunity to microbreaks	1 ms

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	56 g
Forpakning 1 høyde	4,8 cm
Forpakning 1 bredde	4,8 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	70
Forpakning 2 vekt	4,277 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------