



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy DS
Type de produit ou équipement	Répartiteur

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Accessoires associés	Enveloppes Spacial
Description des pôles	1P
Départs du bornier répartiteur	10 trous
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	4,2 kA pour 1s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	25 kA
Mode de raccordement	Alimentation : borne à vis 2 câble(s) 10...35 mm ² rigide Alimentation : borne à vis 2 câble(s) 6...35 mm ² souple avec extrémité de câble Distribution : borne à vis 2 câble(s) 2,5...25 mm ² rigide Distribution : borne à vis 2 câble(s) 1,5...16 mm ² souple avec extrémité de câble Distribution : borne à vis 6 câble(s) 1,5...16 mm ² rigide Distribution : borne à vis 6 câble(s) 1,5...10 mm ² souple avec extrémité de câble
Couple de serrage	2 N.M distribution: 7,5 mm plat tournevis 2 N.M distribution: 7,5 mm PZ2 tournevis 8 N.M alimentation: 9,5 mm plat tournevis 8 N.M alimentation: 9,5 mm PZ2 tournevis 2 N.M distribution: 5,8 mm plat tournevis 2 N.m distribution: 5,8 mm PZ2 tournevis
Pas de 9 mm	3
Hauteur	85 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	50,5 mm
Poids du produit	0,127 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	EN/CEI 61439-1 EN/CEI 60947-7-1
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,900 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage 1	140,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,714 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------